



※イメージ写真です。




※イメージ画像につき実際の仕様・カラーとは異なります。

■ 扉バリエーション

F TYPE
単色鏡面調扉
ライン取っ手FL



Q TYPE
単色鏡面調扉
バー取っ手MX OR
ライン取っ手FL



W TYPE
マット調横木目扉
バー取っ手D OR
ライン取っ手FL



U TYPE
浮造り調横木目扉
ライン取っ手FL



Z TYPE
鏡面調扉
ライン取っ手FL



イメージ写真です。

■ ワークトップ & シンク

人工大理石ワークトップ

●エレガントな美しさ、多彩なカラーバリエーションが魅力な人工大理石ワークトップ。



ハイパータフシンク (Gシンク)

●キッチンでのキズや衝撃、汚れに強い、長くお使いいただける人工大理石。
[シンクカラーバリエーション]



●水切りプレート

設備機器



JS-SF-B453SX-EDS3
ハンドシャワー水栓<INAX製>



JS-RKW-403A-SV
容量6人用(40点)・タワーウォッシャー
ソフト排気温モード<リンナイ製>



JS-BDR-3HLS-9017
ステンレス色・照明付
<富士工業製>




JS-RB31AM2B1S-VL
ガラスストップコンロ
3口片面焼く・水無しグリル
<リンナイ製>

■ キャビネット

フロアラックタイプ (フルオープンレール) -収納スペースをたっぷり確保-

【キャビネット】
キズ・汚れに強い
ファインクイック「さらり」
をキャビネットの主要箇所に採用



油性マジックも
しみ込まずに
はじきます。

から拭きで
サッと拭き
とれます。

ファインクイック「さらり」®

低圧メラミン
スチールウールや陶器などによる摩擦
キズを繰り返しても、表面硬度が高い為
美しさを保ちます。




ファインクイック「さらり」® 一般コート紙

【加熱機器用】



モバイル
ラック



加熱調理機器
横調味料入
引出しからラックごと取り
外し、食卓へポン。水
洗いも出来るので清潔
に使えます。

シキリータ



鍋収納間仕切り
鍋を重ねず、引出しの深さ
を活かし、立てて収納。仕切
り方を工夫すれば、色々な
ものを上手に収納できます。

【シンク用】




たてぽん



調理用備品立て
キッチンペーパーやラップは、立てて収納
して出しやすく、よく使うものは手前に配置。
幅30mmのラップを立てて収納できます。

ファインモーション機構
(引き出し用)



勢いよく引き出しを
閉めると、衝撃で中
の物が傷むことも、
ファインモーション
機構がクッションの
役目を果たし、引き
出しがゆっくり静かに
閉まります。

業界、初採用！

『超低ホルムアルデヒド』の素材で、
LDK全体の空気がきれい。

キッチンとリビング＆ダイニングが一体となる空間づくりが主流の今。
家族が集まる場所として「空気環境」にこだわりました。
業界初、国産唯一の超低ホルムアルデヒドの素材を採用した人にやさしいキッチンです。



[リラックスボード]

高気密化が進む現代住宅にピッタリ。
小さなお子さまにもやさしい素材を採用。

「空気環境」にとことんこだわるEIDAIが、
世界で初めて超低ホルムアルデヒド（放散量0.04mg/L以下）のオリジナル素材・
「リラックス」ボードの開発に成功。キャビネットの主要木質部材に採用しています。
高気密・高断熱化が進む現代の住宅に適し、
小さなお子さまやアレルギーをお持ちの方にもやさしい素材です。


建築基準法の最高等級に対し 火を使うキッチンにぴったり！

はるかに下回る
0.3mg/L→
0.04 mg/L

建築基準法で定められた最高等級
（ホルムアルデヒド放散量）0.3mg/L
（気温20℃時）に対し、はるかに下回
る0.04mg/L以下です。

**高温下でも
超低放散量**

ホルムアルデヒドは室温の上昇と
ともに放散量が増加しますが、「リラッ
クス」ボードならほとんど変化なく、
超低放散量を保ちます。



厚生労働省指定の

**高温下でも
超低放散量**

厚生労働省「室内空気汚染に関するガイ
ドライン」の対象13物質に指定されてい
るVOC（揮発性有機化合物）を生産時に
全く使用していません。

日本繊維板工業会の「繊維板・パーティクルボード等の4
VOCの放散に関する表示制度」認定番号：JFP-V0806-03